


250AP PORTABEL LUFTRENARE



(alternativ svepning)



>99% Reducering
av mikroorganismer
liknande SARS-CoV-2
och Rhino-virus
på 5 minuter.*

Testade mikroorganismer	Miniskning av kontaminant - 30 sekunder	Miniskning av kontaminant - 5 minuter
Virus (MS2)*	95,53 %	99,78 %
Bakterie (B. Subtilis)**	85,56 %	92,57 %
Mögel (C. Cladosporioides)	93,69 %	86,54 %

* MS2 Bacteriophage används vanligtvis som surrogat för virus, såsom SARS CoV-2 och Rhinovirus.

** B. Subtilis och C. Diff är grampositiva bakterier. B. Subtilis testades som testsurrogat för C. Diff.

Laboratorietestning utförd av oberoende tredje part. Kontakta din Pioneer Eclipse regionchef för mer detaljer kring resultat.

SÅ FUNGERAR 250AP:

• Mycket effektiv 2-stegsfiltrering med HEPA

- Förfilter fångar stora partiklar
- HEPA-filtrer fångar 99,7 % av partiklar $\geq 0,3$ micron
- HEPA -filtrer är de mest effektiva filtren för att fånga partiklar som människor andas ut när de andas, pratar, sjunger, hostar och nyser.

• Bredspektrum bakteriedödande UVC-ljus


- Mycket effektiv för att avaktivera bakterier och virus i och runt filtret
- Säkert för användning i trånga miljöer

• 1,650-2,700 CFM nedåtgående luftcirkulation

- Tar effektivt bort partiklar ur rumsluft

• Portabel - kraftiga hjul

- Användning av den portabla luftrenaren 250AP ersätter inte regelbunden rengöring, hygien eller ytdesinfektion.



250AP PORTABEL LUFTRENARE

MASKINSPECIFIKATIONER

	250AP115 USA	250AP115C Kanada	250AP230 Internationell
Spänning (V)	115	115	230
Ström (A)	3,5	3,5	1,8
Effekt (W)	403	403	414
Vikt	57 pund	57 pund	55 pund
	25,9 kg	25,9 kg	24,9 kg
Längd	24 tum	24 tum	24 tum
	61 cm	61 cm	61 cm
Bredd	22,5 tum	22,5 tum	22,5 tum
	57 cm	57 cm	57 cm
Höjd	34 tum	34 tum	34 tum
	86 cm	86 cm	86 cm
Sladd	20 ft x 16/3 SJTW	20 ft x 16/3 SJTW	60 cm x 3,3 mm ² C20-anslutning
Fläktblad	6 x 16,5" (42 cm)	6 x 16,5" (42 cm)	6 x 16,5" (42 cm)
Effektbrytare	12 Amp	12 Amp	5 Amp
GFCI	Ja	Ja	Nej
Luftflöde			
Hög hastighet	2700 CFM	2700 CFM	2700 CFM
	4587 CFM	4587 CFM	4587 CFM
Låg hastighet	1785 CFM	1785 CFM	1785 CFM
	3033 CFM	3033 CFM	3033 CFM
Ljudnivå			
Hög hastighet	68,9 dBa	68,9 dBa	68,9 dBa
Låg hastighet	61,9 dBa	61,9 dBa	61,9 dBa

250AP Underhållssats:

Del nr. SA037100

En komplett filtersats för att underhålla 250AP i ett år.

Drift	Intervall	Del nr.
Byt ut förfiltret	Var 30:e dag eller 600 tim. ¹	MP542300
Byt ut ljusfiltret	Var 90:e dag eller 1800 tim. ¹	MP543500
Byt ut HEPA-filtret	Varje år eller 8 000 tim. ¹	MP542200
Byt ut UVC-glödlampor ²	Varje år eller 8 000 tim. ²	MP542100

¹ Byt ut filtren oftare i dammiga eller smutsiga miljöer.

² Byt glödlampor oftare om apparaten ofta flyttas.

³ Ersättningsglödlampor ingår inte i 250AP Underhållssats.

LEVERANS AV REN LUFT (CADR) TESTRESULTAT

Testade partiklar	CADR (ft ³ /min)
Rök	271,4
Damm	280,8
Pollen	384,5
PM2.5 [†]	276,3

[†]Partiklar med en diameter mindre än 2,5 mikrometer (mer än 100 gånger tunnare än ett mänskligt hårstrå)

FILTER- OCH GLÖDLAMPESPECIFIKATIONER

	Specifikationer	Rekommenderat bytesintervall	Livslängd Klassificering
HEPA-filtret	18" diameter	Årligen	6 500 - 8 500 tim (270 - 354 dagar)
Förfilter	Polyesterfilter	Månadsvis	Ej tillgängliga
Ljusfilter		Kvartalsvis	Ej tillgängliga
UVC-glödlampor (2)	Germicidalt kompakt lågtrycksvicksilver	Ute	8000 tim (333 dagar)
Glödlampa Watt	36W		
Glödlampa våglängd	254		